

**WNMG vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HBT130, Størrelse: 060404****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG3983 060404 |
| GTIN                | 4067263092278 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Indhold                                  | 251938 HBT130    |
| Skæredybde $a_{p \text{ min}}$           | 0,25 mm          |
| Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$          | 2 mm             |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Sletbearbejdning |
| Primær anvendelse                        | M                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | WNMG 060404      |
| Tilspænding f                            | 0,15 - 0,45 mm/o |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 60 - 220 mm/min  |
| Belægning                                | TiCN             |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 2 mm       |

## Datablad

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Antal stk.       | 50                            |
| Antal skift/skær | 6                             |
| Skæremateriale   | HM                            |
| Hjørneradius     | 0,4 mm                        |
| Type             | HBT130                        |
| Skærebetingelse  | let afbrudt                   |
| Spånbryder       | MF                            |
| Produkttype      | Vendeskærsplatte til drejning |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3983 060404