

Garant**Wytaczaku Master Mute A.. SCLCR 95°, do płytek skrawających CC..., prawa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265008 20/09
GTIN	4069515024464
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Chwyt okrągły bez powierzchni zaciskowej.

wskazówka:

Możliwe skrócenie wytaczaka do długości $L_{min.}$. Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przesunięcie osi L_3	13 mm
kod ISO uchwyty	A20X SCLCR/L09
Długość wysięgu L_1	120 mm
Seria	Master Mute
długość całkowita L	189 mm
$\varnothing$ chwytu D_s	20 mm
wielk. płytki	9 mm
Norma	norma zakładowa
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
śruby mocujące	269028 50
L_{min}	120 mm

Karta danych

gwint przyłączeniowy	G1/4
rodzaj zastosowania	prawe
kształt chwytu	stal
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Wytaczak

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265008-20/09>