

Garant**Tapkruk met ratel, Volledig staal, Totale lengte: 110mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	148700 110
GTIN	4045197511119
Artikelklasse	11K

Omschrijving

Uitvoering:

Met tweeklekspanklem voor het spannen van vierkante schachten. Verschuifbare dwarsgreep met ribbels aan beide uiteinden voor het vastklikken van de arrêteerkogel. Houder verchromd. Ratel omschakelbaar voor links- / rechtsom draaien of vaste positie. **Volledig stalen uitvoering** voor hoge draaimomentbelasting. Gereedschapsopname met exacte rondloop en nauwe toleranties. Spanbekken gefreesd en inductiegehard voor hoge taaiheid en optimale oppervlaktehardheid. Gepatenteerde spanbekvorm, nauwkeurige en betrouwbare opname ook van bits met tap met 1/4 inch 6-kant-schacht (bijv. nr. 676307) mogelijk. Het spannen gebeurt op het complete 6-kant-vlak.

Toepassing:

Geschikt voor draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opmerking:

De vierkantmaten van andere tap- en ruimermaten vindt u in de tabellen van de desbetreffende productgroepen.

Technische beschrijving

Voor handtap DIN 352	M4,5 – M12
----------------------	------------

Spanwijdte □	4,6 - 8 mm
Totale lengte	110 mm
Reservebekken nr. 148710 gr.	110
Materiaal	Volledig staal
Producttype	Tapkruk