

Garant**Držalo za orodje, z ragljo, v celoti iz jekla, Celotna dolžina: 85mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	148700 85
GTIN	4045197511102
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. Ročaj je kromiran. Raglja ima preklop za levi ali desni hod in blokado. **Izvedba v celoti iz jekla** za velike vrtilne momente. Vpenjalo za orodje z natančnim krožnim tekom in ozkimi tolerancami. Vpenjalne čeljusti rezkane in induktivno kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.

Uporaba:

Primerno za vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.

Napotek:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

Tehnični opis

Ø območja vpenjanja	2,6 - 5,5 mm
Celotna dolžina	85 mm
za ročne navojne svedre DIN 352	M3 – M10

Nadomestne čeljusti art. 148710 vel.	85
Material	v celoti iz jekla
Vrsta izdelka	Držalo za orodje