

**Cenově výhodné balení – vějířovitý brusný kotouč long life ZA, kónický****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5285 40
GTIN	4062406201630
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

- Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
- Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.
- Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
- Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost**.

Odpovídá 565285.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Rozsah dodávky:

100 ks vějířovitého brusného kotouče č. 565285.

Upozornění:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
-----------	--------

Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	40
Popis tvaru	šikmé
Obsah	100
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Brusné zkratky	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Vějířovitý brusný kotoučlong life ZA kónický Zrnitost 40	565285 40
--	-----------

