



## Accoppiamento rapido con filettatura esterna (formato convenienza)



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0170 1/4
GTIN	4067263138051
Classe articolo	GGN

### Descrizione

**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

### Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	35 bar
Valore della portata	1000 l/min
Filettatura di raccordo esterna	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Giunto

### Accessori

Accoppiamento rapido con filettatura esterna Filettatura di  
raccordo esterna 1/4 pollici

080170 1/4