



## Unité de maintenance montée en 2 parties, Ø filetage intérieur: 1/4pouce



### Données de commande

N° commande	080015 1/4
GTIN	4047322229685
Classe d'article	08A

### Description

#### Exécution:

**Unité de maintenance** série modulaire (système "multi-fix"), comprenant un régulateur de pression, un système de lubrification à brouillard d'huile et un filtre. Plage de régulation 0,5 – 10 bars, pression de fonctionnement maximale 16 bars, température de fonctionnement maximale 60 °C.

Unité de maintenance montée en 2 parties, avec régulateur de pression, système de lubrification à brouillard d'huile et filtre.

#### Avantage(s):

Unité de maintenance adaptable individuellement, p. ex. avec plusieurs pressostats, sans système de lubrification à brouillard d'huile (pour outils ss huile), etc.

#### Utilisation:

Pour installations présentant une plage de pression jusqu'à 16 bars. Compatibles avec les marques CEJN, RECTUS et JWL.

### Description technique

Ø filetage intérieur	1/4 pouce
Longueur totale (L) unité de maintenance en 2 parties	93 mm

Hauteur (H)	190 mm
Type de produit	Unité de maintenance

---

## Accessoires

Récipient en polycarbonate pour burettes à huile Ø verre 33 mm	080023 33
Récipient en polycarbonate pour filtres Ø verre 33 mm	080024 33
Équerres de montage avec 2 vis Type ZW11	080025 ZW11