

**Wkrętaki nasadowe z uchwytem, długie, rozwartość klucza: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622201 12
GTIN	4045197949929
Klasa artykułu	62C

Opis**Wykonanie:**

Uchwyt wielokomponentowy, ze strefą chwytową zoptymalizowaną pod kątem momentu obrotowego i komfortu pracy. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej, chromowany.

Norma:

wersja długa wg **DIN 3125**.

Opis techniczny

długość całkowita	245 mm
długość grotu	125 mm
rozwartość klucza	12 mm
Ø po stronie napędu	16,9 mm
długość L	34 mm
Norma	DIN 3125
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Karta danych

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe