

Garant

Złączka bezpieczna z gwintem wewnętrznym gwint wewnętrzny, gwint przyłączeniowy wewnętrzny: 3/8cal

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	080271 3/8
GTIN	4062406294984
Klasa artykułu	01A

Opis**Wykonanie:**

Złączka bezpieczna GARANT to wysokowydajna złączka o wyjątkowo dużej objętości przepływu, wykonana ze stali ocynkowanej. Nowa, udoskonalona obsługa jednoręczna.

Strumień: 2250 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO 4414 i EN 983.

wskazówka:

Pasujące złączki pod nr 080290 – 080293.

Seria GARANT odpowiada standardowi europejskiemu 7,6 (Ø nominalna 7,6 mm, profil euro) i jest kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi systemami.

Opis techniczny

gwint przyłączeniowy wewnętrzny	3/8 cal
maks. ciśnienie robocze	16 bar
wydajność przepływu	2250 l/min
Rodzaj produktu	sprzegło

Akcesoria

Zestawy złączek z przyłączem gwintowanym
wewnętrznym, Zestaw 5-elem. gwint przyłączeniowy
wewnętrzny 3/8 cal

080291 3/8