

Garant

Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7010-2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2407 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404

Podatkovni list

Vsebina	250156 HB7010-2
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2407 120404