



Stranové štípací kleště pro mechaniky, chromované s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 110mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	724200 110
GTIN	4003773029649
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem. S otevírací pružinou. S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity. Tvrdost břitů cca 63 HRC. Vsazený kloub s chodem bez vůle.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Celková délka	110 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	1,2 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3 mm
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne

Technický list

S otevírací pružinou	ano
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový potah
Výrobní postup	Břity indukivně kalené (cca 63 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Řezací kleště