

Garant**CNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 120408**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2911 120408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Darabszám	50
Tűrés	M
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tartalom	250158 HB7140-2
Fogásmélység $a_{p\ max}$	04:25 mm
Fő felhasználás	M
Cserék / élek száma	4
Bevonat	bevonattal

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2911 120408