List s podacima

KOMET

KOMET® Unisix izmjenjiva rezna pločica, BK72, oznaka tipa W29: 10-010

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236830 10-010
GTIN	4047109058552
Razred artikla	24T

Opis

Odgovara:
Br. 236630; 236635; 236650
Napomena:
Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Tehnički opis

oznaka	10-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm^2	0,08 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 030204
Vrsta	BK72
Tip	ST1400
Rezni materijal	Tvrdi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm²	prikladno	130 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		