

Garant**Polyuretanslangsats med säkerhetskoppling av stål Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 5m****Beställningsdata**

Ordernummer	080242 5
GTIN	4062406523794
Artikelklass	01A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig polyuretanslang med bra återrullningskraft.
Lämplig för oljad tryckluft.

leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål och stål-nippel.

Teknisk beskrivning

Effektiv slanglängd	5 m
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Maximalt arbetstryck	16 bar
Invändig slang-Ø	8 mm
utvändig slang-Ø	12 mm
Färg	blå
Produktslag	Slang

Tillbehör

Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig
anslutningsgंगा 1/4 tum

080290 1/4