

Știft de verificare individual Clasa de toleranță 1, Tip: 3**Date comandă**

Numărul de comandă	483900 3
GTIN	2050001048820
Clasa articolului	48A

Descriere**Execuție:**

Din oțel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ± 2 HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. De la $\varnothing 1,5$ mm sunt de asemenea marcate cu dimensiunea de execuție, 0,1 mm – 0,99 mm fără teșire. De la 1,0 mm un capăt teșit.

Clasa de toleranță 1: $\varnothing$ știftului $\pm 0,001$ mm.

Aplicație:

A se unge înainte de utilizare și a se îndepărta unsoarea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizați și **$\varnothing$ dorit**, de ex. Cod 483900 Ref. 5 **10,08** resp. 483920 Ref. 5 **10,082**.

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,01 mm
Lungimea știftului de măsurare	70 mm
Dim. nominală	3 - 5,99 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Duritate	60 ± 2 HRC
Material	Oțel pentru calibre
Tip produs	Știft de control

Servicii

CalibrareȘtift de control Ø maxim 20	028240 20
Calibrare DAkkSȘtift de control Ø maxim 20	028260 20