Garant

Portainserto per tornitura e scanalatura Eco, destro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 16/3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Classe articolo	21W

Descrizione

Esecuzione:
In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm^2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività. 8×w
Nota:
∅ massimo = ∅ pezzo limitato a causa dell'esecuzione.
A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione.
All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.
Passaggio del lubrorefrigerante solo in abbinamento agli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006 – 319136.

Descrizione tecnica

Vite	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Ampiezza funzionale L_4	16 mm

Profondità cave t_{max}	25 mm
Larghezza gola w	3 mm
Lunghezza della testina L_1	43 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Serie	Eco
∅ massimo	50 mm
Larghezza codolo b	16 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Prodotti correlati

https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/273835-16/3