

Garant**Výhodné balenie otočných rezných platničiek, dokončovanie CCGT, HB7315-1, 50 ks****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3803 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,5 mm
Počet kusov	50
Obsah	260064 HB7315-1
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 600 mm/min
Hlavné použitie	N
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	4,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 120404
Tolerancia	G
Typ	HB7315-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AF

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	160	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	110	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3803 120404