

Garant**Softcut®-kulmajyrsin lieriövarrella kääntöterille AP..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215565 32/3
GTIN	4045197409089
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten **uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaisissa olosuhteissa** tai **karoille, joissa pieni käyttöteho.**

Käyttö:

Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Huomautus:

Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava. GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Terän Ø D _c	32 mm
Ulkonema L ₁	70 mm
Kokonaispituus L _{ges}	210 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
Sopiva kääntöterä	AP.. 1335..

Terien lkm Z	3
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	26,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	61 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,9 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,65 astetta
Sarja	Softcut®
$\varnothing D_3$	29 mm
Varren muoto	Lieriövarsi.
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/215565-32/3>