

Garant**Master Mute sisäSORVAUSpidin A.. SDUCL 93°, kääntöterille DC..., vasen****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265015 25/11
GTIN	4069515024778
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:**

Pyöreä varsi ilman kiinnityspintaa.

Huomautus:

SisäSORVAUSpidin voidaan lyhentää L_{min} pituuteen asti. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A25X SDUCR/L11
Ulkonema L_1	150 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	32 mm
Sarja	Master Mute
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 50
Keskisiirto L_3	17 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	247 mm
Standardi	Tehdasnormi
varren Ø D_s	25 mm
Terän koko	11 mm
L_{min}	155 mm

Käyttötapa	Vasen
Varren muoto	Teräs
Tärinä	vaimennettu
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin