

Garant GRIDLINE

Radna stanica za računalu pokretna, tip: DK**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	948261 DK
GTIN	4062406074500
Razred artikla	9GS

Opis**Izvedba:**

Ormar za računalu s dvokrilnim vratima koja se zasebno zaključavaju s polikarbonatnom pločom ili s poklopcem. Opremljen pregradom za Tower odjeljak s pocinčanom policom, izvlačnom policom (nosivost 45 kg) s vučnim rasterećenjem. Ladica za tipkovnicu s udubljenom i uklonjivom ladicom za odlaganje, naslonom za dlan od bambusa i rasterećenjem zatezanja. Sve se brave zaključavaju jednim ključem. Otvor za kabel na stražnjem dijelu kućišta. Polica od bambusa.

S voznom jedinicom koja se sastoji od dva fiksna kotačića i dva električno provodljiva zakretna / zaustavna kotačića Ø 125 mm i pomičnom ručkom.

TFT-korpus monitora za ravne zaslone koji ne zauzima puno prostora, mogućnost zaključavanja, s pretincem za kabel. Samodržeća kontinuirano podesiva vrata s polikarbonatnim staklom.

Lakiranje:

Korpus i ladica za tipkovnicu sivi RAL 7035, vrata, ploča ladice i izvlačna polica antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Težina	120 kg
Visina	1770 mm

List s podacima

Kućište monitora, korisna dubina	230 mm
Širina u G	40
Kućište monitora, korisna visina	460 mm
Kućište monitora, korisna širina	690 mm
Dubina	700 mm
Dubina u G	28
širina	1000 mm
Podnožje, korisna širina desno	223 mm
Podnožje, korisna širina lijevo	700 mm
Podnožje, korisna visina	645 mm
Vrsta utikača, ulaz	K
Nazivni napon	250 V
Prekidač za uključivanje/isključivanje	da
Ø kotača	125 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Radna stanica za računalo

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/948261-DK>