

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 120412****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2911 120412
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,8 mm
Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	M
Cuprins	250160 HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit

Fișă de date

Număr de bucăți	50
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	04:25:00 mm
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârșământor de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2911 120412