

Garant GRIDLINE

### Terminal komputerowy, Typ: GB



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 948101 GB     |
| GTIN             | 4062406073640 |
| Klasa artykułu   | 9GS           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Obudowa monitora TFT do monitorów płaskich. Płyta wierzchnia bambusowa. Obudowa komputera z wentylatorem i przestawną półką.

##### Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

##### Powłoka lakiernicza:

Obudowa – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakier**

**proszkowy.** Podnóżek **zawsze** wkolorze szarym antracytowym RAL 7016, **lakier proszkowy.**

##### wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

#### Opis techniczny

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| wysokość                             | 1620 mm |
| głębokość                            | 500 mm  |
| wysokość użytkowa obudowy na monitor | 460 mm  |

## Karta danych

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| szerokość                             | 750 mm                           |
| masa                                  | 73 kg                            |
| szerokość użytkowa obudowy na monitor | 690 mm                           |
| głębokość w G                         | 20                               |
| głębokość użytkowa obudowy monitora   | 230 mm                           |
| szerokość w G                         | 30                               |
| Wysokość użytkowa podstawy            | 845 mm                           |
| Szerokość użytkowa podstawy           | 700 mm                           |
| stopień ochrony IP                    | IP 41                            |
| zasilanie energią                     | Zasilanie sieciowe               |
| napięcie znamionowe                   | 250 V                            |
| włącznik/wyłącznik                    | tak                              |
| Typ wtyczki wejściowej                | G                                |
| Grubość materiału                     | 0,9 mm                           |
| Kąt rozwarcia drzwi                   | 250 stopni                       |
| Zamek patentowy                       | modułowa wkładka                 |
| Wybór kolorów                         | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Rodzaj produktu                       | Pulpit komputera                 |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/948101-GB>