



Mobilní lešení FlexxTower, Výška platformy: 4100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	966305 4100
GTIN	4031405946637
Třída artiklu	98G

Popis

Provedení:

Mobilní lešení ze stabilní hliníkové kulaté trubky se svařovanými díly rámu. S hliníkovými deskovými bočnicemi a práškově lakovaným rámem zábradlí s integrovanou kolenní lištou pro zajištění proti pádu. Díky využití metody 3-T je zajištěna jednoduchá a bezpečná montáž a demontáž z úrovně na úroveň jednou osobou, výrobek mohou používat až 2 osoby. Montáž bez použití náradí díky zásuvným spojkám a rychloupínacím zámkům. Nízká hmotnost jednotlivých dílů umožňuje snadnou manipulaci a prostorově úspornou přepravu a skladování. Jednotlivé díly můžete kompaktně naskládat do sebe a využívat jako přepravní vozík. Kloubové trojúhelníkové výložníky s otočnou nohou pro vysokou flexibilitu a stabilitu - ideální i pro montáž na stěnu nebo pro pojezd v úzkých uličkách.

Včetně 4 řiditelných koleček Ø 125 mm, s parkovací brzdou, s rozdělením hmotnosti na střed a s vřeteny. Nastavení výšky s nivelací.

Norma:

DIN EN 1004, třída zatížení/skupina lešení 3, zatížení až 2,0 kN/m².

Technický popis

Hmotnost	117 kg
----------	--------

Technický list

Šířka platformy	1200 mm
Pojízdné	ano
Pracovní výška cca	6,1 m
Výška platformy	4100 mm
Počet otočných koleček	4
Výška lešení	5,3 m
Hloubka platformy	600 mm
Přepravní rozměry	1400×800×1200 mm
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	200 kg
Druh produktu	Lešení