



6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637200 7
GTIN	4018754002887
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Rozmer cez steny	7 mm
Dĺžka	24 mm
Ø na strane výstupu	10,5 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

Technický list

Materiál	Vysokovýkonná oceľ HPQ®
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča