

Scheda tecnica



Pacchetto speciale 5x giratubi con ganasce a S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6030 1.1/2
GTIN	4069515045551
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

HOLEX con **bocca a S** per un appoggio del tubo su tre punti. (modello economico).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.

Fornitura:

3x giratubi, ganasce a S, n. art. 810600 dim. 1.1/2.

Descrizione tecnica

Ø Tubo	1.1/2 pollici
Apertura	63 mm
Lunghezza complessiva	420 mm
Angolo ganasce	45 grado
Processo di produzione	interamente forgiato
Bonifica ganasce	temprato a induzione
Materiale pinza	Acciaio al cromo-vanadio
Ganasce a S	sì

Scheda tecnica

forma svedese	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile
USP1	3x giratubi con ganasce a S

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6030 1.1/2