

Garant**Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310,
Velikost: 060204****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3806 060204
GTIN	4067263097365
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCGT 060204
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	2
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	N
Obsah	260142 HU7310
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 mm/min
Povlak	bez povlaku

Technický list

Počet kusů	50
Tolerance	G
Řezný materiál	HU7310
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3806 060204