

Garant**DNMG otočná rezná platnička, hrubovanie 50 kus, HB7120-1, Veľkosť: 150608****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2933 150608
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	250862 HB7120-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Počet kusov	50
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,75 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 mm/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm

Technický list

Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2933 150608