

**Kézi menetfúró készlet, bevonat nélkül, MF: 6X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130500 6X0,75
GTIN	4067263036319
Árucikk kategória	12G

Leírás**Kivitel:**

2 részes, **elő- és készrevágó menetfúróból álló** készlet.
Menet tömör anyagból kiköszörülve és hátraköszörülve.

Műszaki leírás

Menetméret	M6×0,75
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	6 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetmélység	12 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szabvány	DIN 2181

Adatlap

Magfurat Ø	5,2 mm
Menetfajta	MF
Teljes hossz L	56 mm
Szerszámanyag	HSS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúrók
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

