

**Automatiksveitsmask, Färg: BLACK****Beställningsdata**

Ordernummer	097959 BLACK
GTIN	4062406720070
Artikelklass	02K

Beskrivning**Utförande:**

Automatsveitsarmasken med klassisk design erbjuder med sitt robusta utförande ett **tillförlitligt skydd**. Den lämpar sig för många **olika sveitsarbeten**. Huvudremmen kan med en lätt manöver ställas in individuellt för alla huvudformer. Med **utbytbara tillsatsglas**. Känsligheten kan ställas in steglöst. Går bra att kombinera med annan personlig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller partikelfiltermask.

- **Mörka skyddssteg: 9-13.**
- **Ljussteg: 4. Med litiumbatteri 3 V CR2450 (livslängd 1500 timmar).**
- **Synfält, sveitsfilter: 53 × 96 mm.**

Norm:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

leveransinnehåll:

Automatsveitsarmask inkl. ett utvändigt tillsatsglas.

Teknisk beskrivning

strömförsörjning	Batteridriven
Klassificering enligt EN 379	1/1/1/2

Kopplingstid från mörk till ljus	100 - 1000 ms
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2450
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
märkspänning	3 V
Antal ingående batterier	1
Produktslag	Svetsmask

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/097959-BLACK>