



Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Trykluft, Ø 8 × 12 mm, Anvendelig slangelængde: 10Sm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080071 10S
GTIN	7391390404046
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Slangeopruller med PU-slange i **neongrøn** signalfarve.

Meget brud fast og lukket **plasthus** til brug i smuds- og støvfri miljøer. Kompakt konstruktion og enkel væg- eller dækmontering med **180° svingningsområde**. **PU-slanger** egnet til højt flow og med stor slidstyrke samt tryklufttilslutning i stål.

Sikkerhedsslangeopruller med **slangeføring** og kontrolleret, kraftig indtrækning.

Bemærk:

Kobling, se nr. 080286.

Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	10 m
Farve, hus	blå
Farve, slange	neongrøn
Materiale, slange	Polyurethan
Tilslutning, udgang	1/4 tommer
maks. driftstryk	16 bar
Materiale, hus	Kunststof

Oprulningsautomatik SCS	ja
Tilslutning, indgang	1/4 tommer
Indvendig slange-Ø	8 mm
Udvendig slange-Ø	12 mm
Kabinet, bredde	406 mm
Kabinet, dybde	190 mm
Kabinet, højde	313 mm
Egnet til	Trykluft
Produktnavnsegenskab	Ø 8 × 12 mm
Produkttype	Slangeopruller

Tilbehør

SikkerhedskoblingerIndvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080286 1/2
SikkerhedskoblingerIndvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer	080286 1/4
SikkerhedskoblingerIndvendigt gevind Indvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer	080286 3/8