

Garant**Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949022 2
GTIN	4069515040518
Razred artikla	91G

Opis**Izvedba:**

Korpus ormara za odjeću ima plastične klizne elemente u podnožju i uklonjivu podnu ploču s prednje strane. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.

S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

U unutrašnjosti je svaki odjeljak opremljen jednom policom (nosivost 40 kg).

Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano.**

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Broj šipki za odjeću	1
----------------------	---

List s podacima

Moguće posebno lakiranje	da
Broj odjeljaka	2
korisna širina po odjeljku	342 mm
korisna dubina po odjeljku	472 mm
širina	800 mm
Dubina	520 mm
Broj polica, fiksnih	1
Pločica s imenom	da
Kosi krov	ne
prikladno za kacigu	da
za lokot	da
za lokot s Ø luka do	6 mm
Izvedba podgradnje	Aluminijske noge
Ventilacijski otvori na vratima	ne
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
po odjeljku za odjeću korisna visina	1188 mm
Izvedba brave	Okretna brava
po polici za šešir korisna visina	370 mm
Težina	68 kg
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci	da
Standard	DIN 4547
Visina	1850 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/949022-2>

