




Pupitre para ordenador, Tipo: S



Datos de pedido

Número de pedido	948040 S
GTIN	4062406068585
Clase de artículo	91C

Descripción

Ejecución:

Adecuado para PC y portátil. Soporte de pantalla para variante de asiento VESA, colocación a la izquierda, derecha y centro. Con una superficie de bandeja detrás (medida libre Anch x P: 545 x 220 mm) y con un estante que se puede colgar (medida libre Anch x P: 570 x 300 mm).

Lacado:

Gris claro RAL 7035, pie soporte **siempre** antracita RAL 7016 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Recomendación:

Para alojamiento de archivadores, sistemas de ganchos y estanterías que se pueden colgar sin herramientas.

Descripción técnica

Peso	15 kg
Superficie de base profundidad	550 mm
Altura	1240 mm

Hoja de datos

Superficie de la base anchura	750 mm
Grosor material	0,9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann	9x9 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Pupitre para ordenador

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/948040-S>