

Garant**Steekdraaiplaat middelruwe bewerking 50 st., HB7020, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2745 3
GTIN	4067263097631
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 1,7 mm
Voeding f	0,1 - 0,23 mm/omw,
Aantal	50
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,03$ mm
Inhoud	273729 3
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Steekbreedte w	3 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Soort	HB7020
Hoofdtoepassing	P

Neventoeepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2745 3