


Garant**GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, kedvezményes csomagban, 5 darab**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG1258 3,1
GTIN	4067263106562
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Maximálisan univerzális és gazdaságos egyetlen szerszámmal. A **robosztus szerszám kivitel** és a **konvex-konkáv hajlított vágóél kialakítás** optimális szerszámstabilitást és forgáctörési viselkedést biztosít anyagok széles spektrumában. **Speciális forgáctér-geometria** és **polírozott forgácterek** az ideális forgácselvezetéshez és a legnagyobb folyamatmegbízhatósághoz. **Ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat** a kopás és az élrátét képződés hatékony csökkentése érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Ajánlott Maximális furatmélység L_2	29,4 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	72 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L_c	34 mm

Adatlap

Névleges Ø D _c	3,1 mm
Tűrés névleges Ø	h7
Tartalom	5" db
Bevonat	TiAlSiN
Semi-Standard	igen
Szerszámanyag	VHM
Kivitel	8xD
Csúcsszög	140 fok
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
Belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	narancs
Termék fajtája	Csigafúró
USP1	GARANT Uni Hero VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB
USP2	5 darab

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételeesen alkalmas	140 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	150 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	115 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	S

GG(G)	alkalmas	95 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1258 3,1