

**Cuplaj industrial Filet exterior, Racord filet exterior: 1/4inch****Date comandă**

Numărul de comandă	080230 1/4
GTIN	4062406403188
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

Cuplaj industrial construit pentru un debit mare optimizat de 2000 l/min (aer), **NW 7,8**. Cuplaj cu închidere rapidă pe o parte, de înaltă calitate și robust. Valvă cu curgere liniară, debite extrem de mari, scădere mică a presiunii, durabilitate mare, siguranță mare în funcționare și etanșeitate absolută.

Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.

Material:

Alamă nichelată, manșon din oțel călit și nichelat.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	35 bar
Valoare debit	2000 l/min
Material	Alamă
Racord filet exterior	1/4 inch
Tip produs	Cuplaj

