

### **Set di spine di riscontro in cassetta di legno Classe di tolleranza 2, Modello: 5-6**



#### **Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	483830 5-6
GTIN	2050001048691
Classe articolo	48A

#### **Descrizione**

##### **Esecuzione:**

In acciaio per calibri di alta qualità temprato ( $60 \pm 2$  HRC) e rinvenuto. Gli assortimenti di spine di riscontro sono contenuti in una cassetta di legno con fori contrassegnati (a partire da  $\varnothing 1,5$  mm anche le spine di riscontro sono contrassegnate). Lunghezza della spina di riscontro 40 mm fino a  $\varnothing 0,99$  mm, oltre 70 mm. Da  $\varnothing 0,1$  mm a  $\varnothing 2,49$  mm con smusso su entrambi i lati, da  $\varnothing 2,5$  mm con smusso su un lato.

**Classe di tolleranza 2:**  $\varnothing$  spina  $\pm 0,002$  mm. 1 cassetta di legno.

##### **Uso:**

Per lavorazioni con macchine a CNC o nella realizzazione di utensili e dispositivi, per es. per misurare le tolleranze di fori, per verificarne la posizione, per controllare la distanza tra due fori, per misurare filettature o ruote dentate, nonché per controllare angoli e profili, ecc.

#### **Descrizione tecnica**

Passo	0,01 mm
Numero di spine di riscontro	100
Campo di misura nominale	5,01 - 6 mm
Norma	DIN 2269

## Scheda tecnica

Classe di tolleranza	2
Durezza	$60 \pm 2$ HRC
Materiale	Acciaio per calibri
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S18
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/483830-5-6>