

**DNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HBT130, Veľkosť: 150608****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3966 150608
GTIN	4067263094432
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Hĺbka rezu a_p	2 - 6 mm
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 180 mm/min

Technický list

Povrchová úprava	TiCN
Obsah	250786 HBT130
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusov	30
Typ	HBT130
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	MR
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3966 150608