

Garant

Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7035-2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2409 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Vsebina	250158 HB7035-2
Globina reza $a_{p\max}$	4,25 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 320 mm/min
Radij rezila	0,8 mm

Podatkovni list

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
število kosov	30
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2409 120408