

Garant**VCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7130-2, Méret: 160402****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3565 160402
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tűrés	M
Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 270 mm/min
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 160402
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,5 mm
Cserék / élek száma	2
Tartalom	261370 HB7130-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Adatlap

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Darabszám	30
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3565 160402