

**Garant**

### Barre d'alésage Master Mute A.. STFCR 90°, pour plaquettes TC..., à droite



#### Données de commande

N° commande	265024 12/11
GTIN	4069515024822
Classe d'article	29E

#### Description

##### Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

##### Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de  $L_{min}$ . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

#### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Longueur totale L	120 mm
Série	Master Mute
Norme	Norme usine
Déport $L_3$	9 mm
$\emptyset$ pré-perçage min. $D_{min}$	16 mm
Code ISO porte-outils	A12X STFCR/L11

## Fiche technique

Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Longueur de col L <sub>1</sub>	72 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
L <sub>min</sub>	72 mm
Raccord fileté	G1/8
Arrosage interne	oui
Type d'utilisation	droite
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265024-12/11>