



PU tkaná hadica, modrá, Dĺžka 50 m, Vnútorný Ø hadice (menovitá šírka): 8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080220 8
GTIN	7391390087850
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica. Vynikajúca odolnosť voči olejom, rozpúšťadlám a nevodným roztokom. Prevádzkový tlak 16 bar.

Hadica so zosilnením pomocou polyesterových vlákien. Rozsah teploty –15 °C až 60 °C.

Technický opis

Vnútorný Ø hadice (menovitá šírka)	8 mm
Materiál	PU tkanivová hadica
Maximálny prevádzkový tlak	16 bar
Dĺžka hadice	50 m
Farba	modrá
Vonkajší Ø hadice	12 mm
Atribút Názov produktu	Dĺžka 50 m
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Bezpečnostná spojkaStream-Line Vnútorový Ø prípojky
hadice (menovitá šírka) 8

080297 8