

**Frees-wisselplaat BDMT 11T302 ER-JT, voor hoekfrees, PR1825****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227343 ST1400
GTIN	4960664027866
Artikelklasse	25A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$. Exact 90° tot $a_p = 5,5$ mm.

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,07 – 0,11 mm
Hoekradius	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 11T302 ER-JT
Soort	PR1825
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		