

Garant**Master Mute barra de mandrinar A.. SDUCR 93°, para plaquitas de corte reversibles DC., derecha****Datos de pedido**

Número de pedido	265014 08/07
GTIN	4069515024594
Clase de artículo	29E

Descripción**Ejecución:**

Eje redondo sin superficie de apriete. Eje reforzado con metal duro.

Nota:

Es posible acortar la barra de perforación hasta una longitud de L_{\min} . Utilizar **solo con refrigeración interna** (resistencia a la temperatura de hasta 100 °C).

Descripción técnica

Ø de mango D_s	8 mm
Longitud total L	128 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 38
Desplazamiento central L_3	8 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Tamaño de placa	7 mm
Longitud de voladizo L_1	88 mm
Código ISO Soporte	A08X SDUCR/L07
Ø perforación previa mínima D_{\min}	13 mm
Serie	Master Mute
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Norma	Norma de fábrica

Hoja de datos

Tipo de boca	derecha
Forma del mango	Acero
Oscilación	amortiguado
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Barra de mandrinar