

Garant GRIDLINE

Piètement en retrait avec réglage en hauteur manuel, Hauteur du piètement: 900mm



Données de commande

N° commande	927042 900
GTIN	4062406107871
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

En tube d'acier, 50 mm de large, avec renfort et support pour réglage en hauteur au pas de 25 mm. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces. Avec passages de câbles – permettent un acheminement aisé et ordonné des câbles d'alimentation / câbles divers.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les piètements sans paroi arrière ou bâti nécessitent le montage de goussets 927122 pour assurer la rigidité. Les piètements en retrait ne peuvent pas être convertis en pieds mobiles. Les établis assemblés doivent impérativement être protégés contre le basculement.

Description technique

Plage de réglage en hauteur	900 - 1050 mm
Largeur	50 mm
Pour profondeur de plan	750 mm
Profondeur	475 mm

Fiche technique

Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type de produit	Piètement

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/927042-900>