

Garant GRIDLINE

Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, Typ: DE



Údaje o objednávce

Artikové číslo	948122 DE
GTIN	4062406073848
Třída artiklu	9GS

Popis

Provedení:

Skříň na monitor TFT pro ploché obrazovky s pevným úložným prostorem pro kabely. Skříň na počítač s ventilátorem ve víku skříně a s nastavitelnou policí. Uzamykatelná zásuvka na klávesnici s bambusovou opěrkou pro zápěstí, výška nastavitelná ve 3 stupních v rastru 60 mm. Zásuvka na klávesnici zapadne do koncové polohy. Odkládací deska z bambusu.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Napevno namontovaná **elektrická instalace** zahrnuje zásuvkovou lištu (6násobnou, 250 V / 16 A se spínačem ZAP / VYP), připojovací kabel 1,2 m.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Rozměr krytu tiskárny	236×290 mm
-----------------------	------------

Hloubka	500 mm
Výška	1740 mm
Šířka	750 mm
Hloubka v G	20
Užitná výška skříně na monitor	460 mm
Užitná hloubka skříně na monitor	230 mm
Hmotnost	82 kg
Užitná šířka skříně na monitor	690 mm
Šířka v G	30
Užitná šířka podstavce	700 mm
Užitná výška podstavce	645 mm
Ochranná třída IP	IP 41
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F
Vypínač	ano
Jmenovité napětí	250 V
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Počítačové pracoviště

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/948122-DE>