

Garant

Corps de barre d'alésage PSC GARANT Master Mute antivibratoire, PSC 40, Ø queue / longueur utile L₁: 25/130mm



Données de commande

N° commande	265062 25/130
GTIN	4069515026543
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d'autres fabricants (par ex. Iscar).

Adapté(s) pour:

Têtes de coupe GARANT Master Mute 265100 – 265377.

Remarque(s):

La longueur utile est augmentée de la longueur L de la tête de coupe correspondante. Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Jeu de vis de montage	269026 4
Longueur de col cote A	167 mm
Ø queue	25 mm
Long. utile L ₁	130 mm
Série	Master Mute
Nombre de canaux de lubrification	3
Support	PSC 40
Vibration	amorti
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Fiche technique

Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	#Corps de barre d'alésage

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265062-25/130>