

Hoja de datos

Garant GRIDLINE

Elemento inferior con pies soporte y ruedas para banco de trabajo Ready-to-go Altura 850 mm, anchura medida útil / tipo: 1800/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	927245 1800/3
GTIN	4062406304577
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Elemento inferior para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go, incluidos pies soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas, Ø 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, gris que no deja marca. Capacidad de carga de elementos inferiores transportables hasta 600 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido).

Idóneo para:

Adecuado para altura de carcasa 600 mm. Estructura de 3 carcasa 24G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

Los bancos de trabajo móviles necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Descripción técnica

Anchura	1900 mm
Serie	Ready-to-go
Altura	800 mm
Profundidad	700 mm
Adecuado para profundidad de tablero	750 mm
Ø rueda	125 mm

Hoja de datos

Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Unidad de transporte