

Garant**GARANT Master Mute -sisäsorvauspitimen varsi HSK-T värinää vaimentava, HSK-T 63, Varren Ø / hyötypituus L1: 16/64mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265060 16/64
GTIN	4069515026284
Tuoteluokka	29E

Kuvaus**Malli:****Modulaarinen liitântä, sopii muiden valmistajien järjestelmiin (esim. Iscar).****Sopii:**

GARANT Master Mute vaihdettavat leikkuupäät nro 265100 – 265377.

Huomautus:Hyötypituus pitenee kunkin vaihdettavan leikkuupään pituudella L. Käyttö **vain sisäisellä jäähdytyksellä** (lämmönkestävyys enintään 100° C).**Tekninen kuvaus**

Varren Ø	16 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Asennusruuvisarja	269026 1
Sarja	Master Mute
Jäähdytyskanavien lukumäärä	3
Sovitin	HSK-T 63
Tärinä	vaimennettu
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Kiinnitysnormi	ISO 12164-3

Sisäjäähdytys

kyllä

Tuotetyyppi

Sorvauspitimen perusrunko