



6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 1,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	626037 1,5
GTIN	4045197912480
Třída artiklu	62B

Popis

Provedení:

Povrch niklovaný.

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.

Technický popis

Délka ramen	46,5×15,5 mm
6hran	1,5 mm
Povrch	niklovaný
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/626037-1,5>