



Varčno pakiranje sredstvo za varovanje vijakov 5 kosov



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

GG3313 55-03

GTIN

Razred artikla

GGN

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem ($>150^{\circ}\text{C}$). Srednje trdno, uporabno kot sredstvo za varovanje vijakov in sredstvo za tesnjenje navoja, do 200°C tudi za pasivne materiale, brez oznak.

Obseg dobave:

5 × sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, št. 083313 55#03.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Podatkovni list

Trdnost po	10 - 20 min
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Barva	modra
Količina polnjenja	50 ml
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Razred trdnosti	Srednje trdno
Funkcionalna trdnost po	1 - 3 h
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	oljnate površine
Temperatura skladiščenja	20 °C
Gostota	1,1 g/cm ³
Oznaka proizvajalca	55-03
Obstočnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Vnetišče	100 °C
Minimalni odlomni moment	18 - 23 Nm
Oblika	tekoče
Temperaturno območje uporabe	-55 - 200 °C
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Možnost sprostitve z običajnim orodjem
Lastnost	Brez oznak
Lastnost	tiksotropnost
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Za velikost navoja M do	M36
Primerno za material	kovinski
Dinamična viskoznost	900 - 1500 mPas
Demontaža	Z običajnim orodjem
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3313 55-03
